



Familia De Producto
**SAR de demanda de presión
 con cilindro de rescate
 (NIOSH)**

Este producto suministra aire de una fuente de aire remota para entrar y salir de atmósferas CPIS. Cilindros de salida disponibles con duraciones de 5, 10 y 15 minutos.

Honeywell

SKUs & información para ordenar



P968455

Hip-Pac de 5 minutos con desconexión rápida

Cilindro de salida de 5 minutos (2216 psig, aluminio), con desconexión rápida secundaria, sin acople. Careta TwentyTwenty Plus: mediana, negra, taza para la nariz mediana, cinta para la cabeza de silicona. Hay otros tamaños de careta y taza para la nariz disponibles. Red disponible. Cubierta Puma disponible. NIOSH TC-13F-300.



P968457

Hip-Pac de 5 minutos sin desconexión rápida

Cilindro de salida de 5 minutos (2216 psig, aluminio), sin desconexión rápida secundaria, sin acople. Careta TwentyTwenty Plus: mediana, negra, taza para la nariz mediana, cinta para la cabeza de silicona. Hay otros tamaños de careta y taza para la nariz disponibles. Red disponible. Cubierta Puma disponible. NIOSH TC-13F-300.



P968475

Hip-Pac de 10 minutos con desconexión rápida

Cilindro de salida de 10 minutos (3000 psig, aluminio), con desconexión rápida secundaria, sin acople. Careta TwentyTwenty Plus: mediana, negra, taza para la nariz mediana, cinta para la cabeza de silicona. Hay otros tamaños de careta y taza para la nariz disponibles. Red disponible. Cubierta Puma disponible. NIOSH TC-13F-300.



P968477

Hip-Pac de 10 minutos sin desconexión rápida

Cilindro de salida de 10 minutos (3000 psig, aluminio), sin desconexión rápida secundaria, sin acople. Careta TwentyTwenty Plus: mediana, negra, taza para la nariz mediana, cinta para la cabeza de silicona. Hay otros tamaños de careta y taza para la nariz disponibles. Red disponible. Cubierta Puma disponible. NIOSH TC-13F-300.

	P968605	<p>Hip-Pac de 10 minutos con desconexión rápida (cilindro de carbono)</p> <p>Cilindro de salida de 10 minutos (4500 psig, carbono), con desconexión rápida secundaria, sin acople. Careta TwentyTwenty Plus: mediana, negra, taza para la nariz mediana, cinta para la cabeza de silicona. Hay otros tamaños de careta y taza para la nariz disponibles. Red disponible. Cubierta Puma disponible. NIOSH TC-13F-482.</p>
	P968610	<p>Hip-Pac de 10 minutos con desconexión rápida y dispositivo PASS (cilindro de carbono)</p> <p>Cilindro de salida de 10 minutos (4500 psig, carbono), con desconexión rápida secundaria, sin acople. Careta TwentyTwenty Plus: mediana, negra, taza para la nariz mediana, cinta para la cabeza de silicona. Hay otros tamaños de careta y taza para la nariz disponibles. Red disponible. Cubierta Puma disponible. NIOSH TC-13F-482.</p>
	P968615	<p>Hip-Pac de 10 minutos con desconexión rápida, dispositivo PASS y sistema de ayuda al compañero(cilindro de carbono)</p> <p>Cilindro de salida de 10 minutos (4500 psig, carbono), con desconexión rápida secundaria, sin acople. Careta TwentyTwenty Plus: mediana, negra, taza para la nariz mediana, cinta para la cabeza de silicona. Hay otros tamaños de careta y taza para la nariz disponibles. Red disponible. Cubierta Puma disponible. NIOSH TC-13F-482.</p>
	P968500	<p>Hip-Pac de 15 minutos con desconexión rápida</p> <p>Cilindro de rescate de 15 minutos (3000 psig, fibra de vidrio ercubierta), con desconexión rápida secundaria, sin acople. Careta TwentyTwenty Plus: mediana, negra, taza para la nariz mediana, cinta para la cabeza de silicona. Hay otros tamaños de careta y taza para la nariz disponibles. Red disponible. Cubierta Puma disponible. NIOSH TC-13F-300.</p>
	966065	<p>Bolsa Hip-Pac</p> <p>Estuche de transporte blando para todos los modelos de Hip-Pac.</p>
	968027	<p>Estuche de transporte Hip-Pac</p> <p>Estuche rígido moldeado para todos los modelos de Hip-Pac.</p>

Vista General

Características Importantes

El SAR de demanda de presión con cilindro de rescate Uhip-Pac) ofrece las mismas caretas confiables y reguladores de segunda etapa que los SCBA Cougar y Panther estilo 1997. Permite al usuario colocarse el respirador cómodamente para entrar a un entrono CPIS respirando de una fuente de aire remota. En caso de que se interrumpa el suministro de aire, el usuario puede cambiar al cilindro para la salida. El cilindro de salida está disponible con duraciones de 5, 10 y 15 minutos.

Industrias Recomendadas/Uso

- Productos químicos
- Construcción
- Servicios de alimentos
- Fabricacion
- Milicia
- Minería
- Petróleo y gas
- Área farmacéutica

Riesgos

- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Producto químico
- Espacio confinado
- Contaminación
- Condiciones extremas
- Explosión
- Incendio
- Gas, vapores, humo
- Destello de soldadura

Regulaciones

- NIOSH 42 CFR parte 84

marca histórica

Survivair

Información de Garantía

SAR: 12 años Cilindro: 15 años

Especificaciones

Material de la careta

- Silicona

Estilos de careta

- Cubierta clásica, TwentyTwenty Plus o Puma

Tamaños de careta

- Pequeño, mediano o grande

Tamaños de taza para la nariz (incluyendo cubierta)

- Pequeño, mediano o grande

Arnés para la cabeza para careta sin cubierta

- Silicona o Kevlar

Regulador secundario

- Válvula piloto

Material del arnés

- Mezcla de Kevlar/Nomex

Accesorios disponibles

- Foster, Schrader, Hansen, acero inoxidable Hansen

Capacitación & uso

Consultar el Manual de funcionamiento de Hip-Pac para obtener instrucciones sobre capacitación y uso correcto.

información adicional

1.800.821.7236

Soporte Técnico

1.800.394.0410